

Mitutoyo

Urakaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm



Tilautiedot

Tilausnumero	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittausterän leveys	0,75 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,01 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Karan Ø	6,35 mm
Kalibrointi	B2
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Standardi	DIN 863

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100