

## Hiomaviila – Original-Arkansas (harmaa), raekoko 5000, nelikulmainen, Pituus x leveys: 100X10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558682 100X10
GTIN	4037073005843
Tuoteluokka	56Z

### Kuvaus

#### Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

#### Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. **Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

#### Huomautus:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

### Tekninen kuvaus

Pituus	100 mm
Hienousaste	esihionta
Väri	harmaa
Leveys	10 mm
Rakeisuus	5000
Hioma-aine	Arkansas-kvatsiitti
Muoto	nelikulmainen

Tuotetyyppi

Hiomaviila

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		