

Kovasin teräkselle, korundi (A) karkeasti hiottu karkea / hieno, Pituus × leveys: 150X50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558865 150X50
GTIN	4260496536735
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.

Korundi, keskikova sideaine. Alla normaalikorundi (A) raek. 100 (karkea), päällä jalokorundi, raek. 280/320 (hieno).

Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

Huomautus:

Karkeasti hiotut kovasimet on lisäksi oikaistu täydellisen tasaista pintaa varten.

Tekninen kuvaus

Leveys	50 mm
Hienousaste	karkea / hieno
Pituus	150 mm
Korkeus	25 mm
Tuotetyyppi	Kovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		