

**Mitutoyo****Urakaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Mittausterän pituus	6,5 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausalue	75 - 100 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Karan Ø	6,35 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Kalibrointi	B2
Lukema	0,01 mm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100