




4-leukainen kiilatankosorvausistuka ROTA-M-flex 2+2, Ulkohalkaisija: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313101 800
GTIN	2050002052994
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

4-leukaisessa manuaalisessa istukassa yhdistyvät 2-, 3- ja 4-leukaisten istukoiden edut ja toiminnot, ja se on äärimmäisen joustava käyttöön sorvauskoneissa, jyrsinkoneissa ja jyrsintä-sorvauskeskuksissa. Siirtorengasjärjestelmällä yhdistetyillä vastakkaisilla leukapareilla työkappaleet kiinnitetään keskitetysti ja ylimääritys estetään heilurimekanismilla. Tasausmekanismi mahdollistaa myös ohutseinäisten työkappaleiden keskitetyn kiinnityksen. Kiinteissä sovelluksissa kiinnitys on tehtävä konsoli- tai adapterilevyillä.

- **Pyöreiden, kuutionmallisten ja geometrisesti muodottomien työkappaleiden kiinnitys.**
- **Tiivistetty malli – sopii siten myös valetuille ja taotuille osille.**
- **Visuaalinen näyttö varmistaa rakenneosan prosessivarman kiinnityksen.**
- **Käytettävissä myös 2-leukaisena kiristysistukkana.**
- **Voidaan käyttää kiinteäleukaisena kiinnittimenä.**
- **Kevennetty Monolith-malli.**

Toimituksen sisältö:

Uramutterit tai kiinnitysruuvit ja kiristysavain.

Huomautus:

Kiinnitysleuat eivät sisälly toimitukseen. Saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Sarja	ROTA-M flex
Ulko-Ø A	800 mm
Enimmäiskierrosuku	800 min ⁻¹
Paino	395 kg
Suurin kiristysmomentti	250 Nm
Enimmäskiinnitysvoima	180 kN
Tasauspituus / leuka	10 mm
Liikepituus / leuka	17,8 mm
Leukojen lukumäärä	4
Käyttö	manuaalinen
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka