


HOLEX**Kaksoislenkkiavainsarja, taivutettu, Työkalujen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952445 8
GTIN	4062406573089
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952445: 1 kpl
GARANT-kaksoislenkkiavain, jyrkästi taivutettu malli nro 615950 koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	8
Leveys	200 mm
Paino	1,316 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615950 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615950 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 19X22 mm	615950 19X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X21 mm	615950 18X21
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615950 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615950 16X17
Kovavaahtaalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952445	952001 952445
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615950 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615950 14X15