



## Varsijyrsin HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	191590 4
GTIN	4045197103659
Tuoteluokka	12W

### Kuvaus

#### Malli:

Monileikkuinen jyrsin. **Epäkeskinen takapinnan hionta.**  
Edullinen vaihtoehto.

### Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,008 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	4 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	55 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	11 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30-40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		