



Digitaalinen muovityöntömitta digiMax®, Tyyppi: 150D



Tilastiedot

Tilausnumero	412830 150D
GTIN	4010995294229
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Metalliton High-Tech-materiaali, 50 % kuitua.

Numerokorkeus 7,5 mm, 5-merkkinen digitaalinäyttö

Mittausalue 0 – 150 mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Leukapituus	40 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	7,5 mm
Syvyysmitta	litteä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

virheraja	0,05 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------