

3M**2K-liima, Valmistajan tunnus: DP100PLUS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

Käyttö:

Käytä käsipistoolia nro 083373, koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375, koko KOLBEN3, ja pienen sekoitusputken nro 083383, koko MIXER kanssa.

Tekninen kuvaus

Kosketuslujuusaika	20 min
Kestävyys valmistuspäivästä	20 kk
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
Täyttö	50 g
Käyttölämpötila-alue	-55 - 80 °C
Vetorepeämislujuus	7 N/mm ²

Tiheys	1,15 g/cm ³
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Vaarallisten aineiden luokka	9
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Vaarallisen aineen tunnus	GHS09: Ympäristö
Toimintalujuus vastaa	2880 min
UN-numero	UN3082
Väri	läpinäkyvä
Dynaaminen viskositeetti	19000 mPas
Valmistajamerkintä	DP100 PLUS
Muoto	nestemäinen
soveltuu materiaalille	alumiini
soveltuu materiaalille	Lasi
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	muovi
kestää iskuja ja tärinää	ei
Limitysten lujuus	24 N/mm ²
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima