



Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 3000mm



Tilastiedot

Tilausnumero	415525 3000
GTIN	4062406579593
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Työntömitta sisä- ja ulkopuoliseen mittaukseen (esiasetuksen kanssa). Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, erittäin isot merkit. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet muoviin asetetun **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuushiottu. Kaksi työnnettävää ja **vahdettavaa mittaleukaa**. **Sisältää mittausvoiman rajoituksen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Asetustulkki nro 415527, sarja. Mittausnokat kierteellä M2,5 nro 415526 koko 90, kierre M2,5 erikoisantureille nro 434900 – 434910.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,25 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 3000 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Esiasetustoiminto	kyllä
Paino	3,2 kg
Leukapituus	150 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	ABS
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismitta-alue 3000 mm	021000 3000
--	-------------

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------