

Mitutoyo**Digitaalinen syvyystyöntömitta AOS, tiedostoliitännä, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418711 300
GTIN	4946368846460
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	A1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Siltapituus	100 mm
Läpimitan mittauskisko	16×3,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu

Pakkaus	Tasku
Mittalaitteen mittausmenetelmä	sähkömagneettinen induktiomenetelmä
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300