




Analoginen muovityöntömitta CaliMax®, Tyyppi: 150A



Tilaustiedot

Tilausnumero	412832 150A
GTIN	2050002053816
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Metalliton High-Tech-materiaali, 50 % kuitua.

Mittausalue 0 – 150 mm.

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
virheraja	0,1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Leukapituus	40 mm
Lukema	0,1 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Lukema	0,0156 tuuma
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

