

Mitutoyo

Digitaalinen ABS-konepajatyöntömitta IP67, nokka-/vakiomittauspinnat, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415355 200
GTIN	4946368727103
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Leukapituus	60 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,01 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Mittausalue	0 - 200 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Kalibrointi	A1
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200