



Akkupatruunapuristin, Tyyppi: C18PCG-310



Tilaustiedot

Tilausnumero	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Painotangon automaattinen palautus estää pisaroiden muodostumisen.
- Ulospuristuksen elektroninen säätö säätöpyörällä, 6 nopeustasoa.
- REDLINK™-elektronikka – koneen ylikuormitussuoja ja akku huolehtivat pitkästä käyttöiästä.
- Tiivistysaineen jatkuva virtaus, vähemmän kuplien muodostumista ja patruunan sisällön täydellinen hyödyntäminen.
- Optimoitu kaikille tavallisille liimoille ja tiivistysaineilla, myös viileissä lämpötiloissa.
- Yksittäisten kennojen valvonta optimoi käyttöajan.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× akkupaketti M18 B2, 1× laturi M12-18 C, työkalulaukku.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
sopii patruunako'uille	310 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkukapasiteetti	2 Ah

Paino sisältää akun	2,3 kg
Suurin ulospuristuspaine	459 kg
Pakkaus	Muovitasku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

Tarvikkeet

Akku-aloitussarja High Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB3	073808 MHB3
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB8	073810 MHB8
Akku-aloitussarja High Output™ Akkutyyppe M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-aloitussarja High Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppe MB18	073827 MB18
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB12	073811 MHB12
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18
Akku-aloitussarja High Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Litiumioniakku High Output™ Akkutyyppe MHB55	073809 MHB55