

## Toimistopöytä, jossa sähkötoiminen korkeussäätö, Leveys: 1600mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	974024 1600
GTIN	2050002050778
Tuoteluokka	91Q

### Kuvaus

#### Malli:

Toimistopöytä, sähkömoottoroitu korkeudensäätö ohjaimella. Perusrakenne jauhepinnoitettu, hitsattu teräsrunko. Pöytälevyn kiinnitys ruuviliitoksella runkoon ja kahteen epäsymmetriseen profiilkannattimeen. Rungossa ei ole poikkipalkkeja jalkojen alueella, joten pöydän alle mahtuu enintään 560 mm korkea pyörillä varustettu laatikosto. Korkeudensäädön liikenopeus 38 mm / s (ilman kuormaa). Melutaso alle 50 dB. Jalustoissa säätöpalat korkeuden tasoittamiseen 10 mm. Sisältää vastuksen mittauksen avulla toimivan törmäyssuojauksen.

Melamiinipöytälevy, koriste-pinta, 25 mm paksu.

#### Standardi:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Pintakäsittely:

**Koriste-pöytälevy, saatavilla 5 väriä:** kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

**Jalusta, saatavilla 3 väriä:** puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

#### Huomautus:

Metallinharmaata pöytälevyä ei suositella voimakkaan heijastuksen vuoksi.

**Seuraavat koriste-pinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti:** pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

### Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	650 - 1300 mm
Paino	60 kg
Työtason paksuus	25 mm

Suurin kantavuus	70 kg
Leveys	1600 mm
Syvyys	800 mm
Malli	sähkötoimisesti korkeussäädettävä
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Värivalikoima	Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimistopöytä