



Suojakypärä EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Väri: WHITE



Tilaustiedot

Tilausnumero	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Tuoteluokka	09W

Kuvaus

Malli:

Suojakypärässä yhdistyvät EVO® Vista®-teknologia ja Dualswitch™-leukahihnajärjestelmä. Leukahihnan irrotusvoima on toteutettu vastaamaan sekä EN397-standardia että EN12492-standardia. Integroidut päällyslasit suojaavat moninkertaisen pinnoitteen ansiosta UV-säteiltä, naarmuuntumiselta ja huurtumiselta. Säädettävien kääntövarsien ansiosta päällyslasit voidaan tarvittaessa siirtää helposti kypärästä sisään ja ulos. Suojakypärän sisällä oleva kompakti EPP-kuori (laajennettu polypropeeni) takaa EN12492-standardin mukaisen sivuttaisen törmäyssuojauksen ja samalla kypärän optimoidun tuuletuksen. Kypärän EN 50365 -hyväksynnän ansiosta kypärää voidaan käyttää samalla myös sähkötoisissa.

- **6-pistevyönauha.**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys.**
- **Hikinauha PU-pinnoitettua puuvillaa.**
- **Kiertolukitus.**
- **Heijastinelementit lisäävät nähtävyyttä.**

Käyttö:

Teollisuus, rakennusteollisuus, asennus, talonrakennus sekä maa- ja vesirakentaminen, sähkötyöt.

Standardi:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Tekninen kuvaus

Koko	53 - 64 cm
Linssin pinnoite	huurtumaton
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton
Paino	580 g
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Väri	valkoinen
Linssimateriaali	polykarbonaatti
Terän nimitys	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Kypärän kuoren materiaali	ABS
Standardi	DIN EN 12492
Standardi	DIN EN 50365
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

Tarvikkeet

Leukahihna Tyyppi 2P	097843 2P
Niskasuojaus EVO® Väri GREY	097834 GREY