

## Toimistopöytä, Leveys: 1600mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	974042 1600
GTIN	2050002050792
Tuoteluokka	91Q

### Kuvaus

#### Malli:

Mukava toimistopöytä, portaaton **korkeudensäätö** (säätöalue **680 – 820 mm**). Vakaa alusta, poikkituki.

Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen. Yhdistetty muotosulkeisesti jäykistystuella. Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.

Melamiinipöytälevy, koristepinta, 25 mm paksu.

#### Pintakäsittely:

**Koristepöytälevy, saatavilla 5 väriä:** kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

**Jalusta, saatavilla 3 väriä:** puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

#### Huomautus:

Metallinharmaata pöytälevyä ei suositella voimakkaan heijastuksen vuoksi.

**Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti:** pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

### Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	680 - 820 mm
Syvyys	800 mm
Leveys	1600 mm
Työtason paksuus	25 mm
Levymuoto	suorakulma

Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Värivalikoima	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Tuotetyyppi	Toimistopöytä