

Toimistopöytä, Leveys: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974042 2000
GTIN	2050002053502
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Mukava toimistopöytä, portaaton **korkeudensäätö** (säätöalue **680 – 820 mm**). Vakaa alusta, poikkituki.

Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen. Yhdistetty muotosulkeisesti jäykistystuella. Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.

Melamiinipöytälevy, koristepinta, 25 mm paksu.

Pintakäsittely:

Koristepöytälevy, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Jalusta, saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

Huomautus:

Metallinharmaata pöytälevyä ei suositella voimakkaan heijastuksen vuoksi.

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	680 - 820 mm
Leveys	2000 mm
Syvyys	800 mm
Levymuoto	suorakulma
Työtason paksuus	25 mm

Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Värivalikoima	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Tuotetyyppi	Toimistopöytä