

Toimistopöytä, jossa sähkötoiminen korkeussäätö, Leveys: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974024 2000
GTIN	2050002050785
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Toimistopöytä, sähkömoottoroitu korkeudensäätö ohjaimella. Perusrakenne jauhepinnoitettu, hitsattu teräsrunko. Pöytälevyn kiinnitys ruuviliitoksella runkoon ja kahteen epäsymmetriseen profiilkannattimeen. Rungossa ei ole poikkipalkkeja jalkojen alueella, joten pöydän alle mahtuu enintään 560 mm korkea pyörillä varustettu laatikosto. Korkeudensäädön liikenopeus 38 mm / s (ilman kuormaa). Melutaso alle 50 dB. Jalustoissa säätöpalat korkeuden tasoittamiseen 10 mm. Sisältää vastuksen mittauksen avulla toimivan törmäyssuojauksen.

Melamiinipöytälevy, koriste-pinta, 25 mm paksu.

Standardi:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Pintakäsittely:

Koriste-pöytälevy, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Jalusta, saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

Huomautus:

Metallinharmaata pöytälevyä ei suositella voimakkaan heijastuksen vuoksi.

Seuraavat koriste-pinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	650 - 1300 mm
Työtason paksuus	25 mm
Leveys	2000 mm

Suurin kantavuus	70 kg
Syvyys	800 mm
Paino	75 kg
Malli	sähkötoimisesti korkeussäädettävä
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Värivalikoima	Metalli: Puhtaanvalkoinen, alumiinihopea, metallinharmaa
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimistopöytä