

Pyörällinen säiliö, Laatikoiden lukumäärä: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	974171 3
GTIN	2050002053618
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Rullasäiliö, **600 mm syvä**, melamiini-puu. Metallinen vetolaatikko, puinen etupaneeli ja sivukahva. Ylimmässä vetolaatikossa kirjoitusmateriaalialusta muovina. Sisältää pysäytyssalvan. Upotetut ja jarruttomat pyörät pehmeille alustoille. 3 laatikkoa (etuosan korkeudet 50, 100 ja 300 mm). Mukana ripustettava kori alimmaisessa laatikossa.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 300

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Runko ja etuosa voidaan konfiguroida erivärisiksi.

Huomautus:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

kirjoitustarvikekouru saatavana	kyllä
Vetolaatikon etulevyn materiaali	puu

Kahvatyyppi	sivuedin
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei
Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen	ei
Laatikoiden lukumäärä	3
ylimmässä vetolaatikossa kirjoitusvälinekaukalo	kyllä
siirrettävät	kyllä
Avaimen malli	Taittoavain
Rungon materiaali	melamiini-puu
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei
riippukansiolokeroiden määrä	1
Vetolaatikon rungon materiaali	Metalli
Korkeus	511 mm
Syvyys	600 mm
Leveys	432 mm
Pyörät	4 jarrutonta pyörää
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimiston pyörillä varustettu laatikosto