

Pyörällinen säiliö, Laatikoiden lukumäärä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	974171 4
GTIN	2050002053625
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Rullasäiliö, **600 mm syvä**, melamiini-puu. Metallinen vetolaatikko, puinen etupaneeli ja sivukahva. Ylimmässä vetolaatikossa kirjoitusmateriaalialusta muovina. Sisältää pysäytyssalvan. Upotetut ja jarruttomat pyörät pehmeille alustoille. 4 laatikkoa (etuosan korkeudet 50, 100, 150 ja 160 mm).

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 150, 160

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Runko ja etuosa voidaan konfiguroida erivärisiksi.

Huomautus:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon rungon materiaali	Metalli
Laatikoiden lukumäärä	4

Lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei
Avaimen malli	Taittoavain
Rungon materiaali	melamiini-puu
Vetolaatikon etulevyn materiaali	puu
Pyörät	4 jarrutonta pyörää
Leveys	432 mm
Kahvatyyppi	sivuvedin
Korkeus	511 mm
kirjoitustarvikekouru saatavana	kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei
Syvyys	600 mm
Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen ylimmässä vetolaatikossa kirjoitusvälinekaukalo	ei
siirrettävät	kyllä
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimiston pyörillä varustettu laatikosto