

Matala liukuovikaappi, 2 kansiokorkeutta, Leveys: 1600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974211 1600
GTIN	2050002053663
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Puinen liukuovikaappi, väliseinä ja 2 hyllytasoa (väliseinän vasemmalla ja oikealla puolella), paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävissä 32 mm:n välein. Kaapissa tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää metallinharmaan kaarikahvan. Terässokkelin korkeus 30 mm, aina metallinharmaa, korkeudensäätöruuvit. Sylinterilukko, 2 avainta.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Huomautus:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
jalustan korkeus	30 mm
Korkeus	779 mm
Kahvatyyppi	kaarikahva
Lokeroalustojen määrä	4
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei

Rungon pinta	puu
jalustan materiaali	teräspelti
jalusta	kyllä
Leveys	1600 mm
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei
Syvyys	450 mm
Hyötykorkeus	699 mm
Malli	Matala kaappi
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimistokaappi