

Liukuovikaappi, Leveys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974216 1200
GTIN	2050002053694
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Puinen liukuovikaappi, väliseinä ja 4 puista hyllytasoa (2 vasemmalla ja 2 oikealla), paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävissä 32 mm:n välein. Kaapissa tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää metallinharmaan kaarikahvan. Sylinterilukko, 2 avainta.

Sopii:

Matala kaappi nro 974211 ja nro 974212, kyseinen leveys.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Huomautus:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei
Hyötykorkeus	1102 mm
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei

Syvyys	450 mm
Korkeus	1152 mm
Lokeroalustojen määrä	4
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Paino	98 kg
Leveys	1200 mm
Malli	pinottava kaappi
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimistokaappi