

Kansiokaappi, Leveys: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974221 800
GTIN	2050002053717
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Puinen kääntöovikaappi, 4 metallista hyllytasoa, paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävissä 32 mm:n välein, yhteensä 5 kansiokorkeutta. Kaapissa tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää metallinharmaan kaarikahvan. Terässokkelin korkeus 30 mm, aina metallinharmaa, korkeudensäätöruuvit. Sylinterilukko, 2 avainta.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Huomautus:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Korkeus	1931 mm
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei
Syvyys	450 mm

Hyötykorkeus	1851 mm
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei
Paino	113 kg
Lokeroalustojen määrä	4
Kahvatyyppi	kaarikahva
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimistokaappi