

Piensäiliöiden perushylly Leveys 1000 mm, Syvyys: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	983205 500
GTIN	4004514227522
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profilirunko ja ritilähylly sinkitty, silmäkoko 30×30 mm, kantoteräs 25×2 mm.

Maksimihyllykuorma ritilähyllyä kohti 150 kg. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. Keräysaltan korkeus 83 mm (tilavuus perushylly 37 l / lisähylly 34 l). Nopea koota yksinkertaisen pistokiinnityksen ansiosta. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta.

Hylly-yksikön kuormitus: 1300 kg.

Kuvaus:

Asennusmitat: Nimellissyvyys + 36 mm.

Käyttö:

Pienien säiliöiden turvalliseen säilytykseen. Ulos tulevat nesteet virtaavat suoraan ritilähyllyjen läpi tiiviiksi hitsattuun keräysaltaaseen.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Toimituksen sisältö:

4 ritilähyllyä, 1 peitehylly, 1 keräysallas.

Huomautus:

Lisäritilähyllyt löytyvät eShopista numerolla 983212 koko 500.

Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Käyttöalue	Vaarallisten aineiden hyllykkö
Lokeroalustojen määrä	4
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
Valmistajamerkintä	Piensäiliöhylly
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden säilytys
Tuotetyyppi	Piensäiliöhylly

Tarvikkeet

Ritilähylly Tyyppi 500	983212 500
------------------------	------------