

Pientavarahylly Leveys 1000 mm, Syvyys: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	983210 500
GTIN	4004514227539
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profilirunko ja ritilähylly sinkitty, silmäkoko 30×30 mm, kantoteräs 25×2 mm.

Maksimihyllykuorma ritilähyllyä kohti 150 kg. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. Keräysaltan korkeus 83 mm (tilavuus perushylly 37 l / lisähylly 34 l). Nopea koota yksinkertaisen pistokiinnityksen ansiosta. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta.

Hylly-yksikön kuormitus: 1300 kg.

Kuvaus:

Asennusmitat: Nimellissyvyys + 36 mm.

Käyttö:

Pienien säiliöiden turvalliseen säilytykseen. Ulos tulevat nesteet virtaavat suoraan ritilähyllyjen läpi tiiviiksi hitsattuun keräysaltaaseen.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Toimituksen sisältö:

4 ritilähyllyä, 1 peitehylly, 1 keräysallas.

Huomautus:

Lisäritilähyllyt löytyvät eShopista numerolla 983212 koko 500.

Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	Vaarallisten aineiden hyllykkö
Korkeus	2000 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Valmistajamerkintä	Piensäiliöhylly
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Piensäiliöhylly

Tarvikkeet

Ritilähylly Tyyppi 500	983212 500
------------------------	------------