

Garant**Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/04mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys T	1,1 mm
varren Ø D _s	8 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,2 mm
Terän koko	4 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Kokonaispituus L	57 mm
ISO-koodi pidin	E08X SDQCR/L04
Keskisiirto L ₃	2,6 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26

269028 26