

Garant**Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Oikea, Varren Ø DS / terän koko: 8/03mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
ISO-koodi pidin	E08X SCLCR/L03
Pään pituus L ₁	26 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Keskisiirto L ₃	2,5 mm
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyypin 13

269028 13