

Garant**Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/03mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Terän koko	3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L ₃	2,5 mm
ISO-koodi pidin	E08X SCLCR/L03
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 13
Sopiva kääntöterä	CC.. 0301..
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 13

269028 13