

**Garant****Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Tuoteluokka	21P

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Hyötysyvyys T	1,5 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	5,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	3 mm
Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	E08X SDUCR/L04
Kokonaispituus L	57 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	4 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26

269028 26