

Garant**Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Oikea, Varren Ø DS / terän koko: 8/04mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	26 mm
ISO-koodi pidin	E08X SDUCR/L04
varren Ø D _s	8 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,6 mm
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 04T0..
Hyötysyvyys T	1,5 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Keskisiirto L ₃	3 mm
Terän koko	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN