

Garant**Pikavaihtosisäorvauspidin HM, Oikea, Varren Ø DS / terän koko: 8/05mm****Tilautiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268116 8/05 |
| GTIN | 4062406584122 |
| Tuoteluokka | 21P |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Pään pituus L ₁ | 26 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 26 |
| ISO-koodi pidin | E08X SVJCR/L05 |
| Asetuskulma κ | 142 astetta |
| Keskisiirto L ₃ | 2 mm |
| Sopiva kääntöterä | VC.. 0501.. |
| Kaulan leveys L ₄ | 4 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 5,5 mm |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| Lastuava aine | KM |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | Sisäorvauspidin |

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 26

269028 26