

Garant**Pikavaihtosisäorsorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,5 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Keskisiirto L ₃	2 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Pään pituus L ₁	26 mm
ISO-koodi pidin	E08X SVJCR/L05
Kaulan leveys L ₄	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 26

269028 26