

Garant**Pikavaihtosisäorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D _s	8 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
ISO-koodi pidin	E08X SV95CR/L05
Keskisiirto L ₃	5 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26

269028 26