

Garant**Pikavaihtosisäsorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Tuoteluokka	21P

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L ₄	6 mm
varren Ø D _s	8 mm
ISO-koodi pidin	E08X SVLCR/L05
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Kokonaispituus L	57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Hyötysyvyys T	3 mm
Keskisiirto L ₃	5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26

269028 26