

**Garant**
**Pikavaihtosisäorsorvauspidin HM, Vasen, Varren Ø DS / terän koko: 8/05mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Tuoteluokka	21P

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	3,5 mm
Terän koko	5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	10,2 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Kokonaispituus L	57 mm
ISO-koodi pidin	E08X SVVCR/L05
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyypin 26

269028 26