

● INNOVATEST®

**Kovuudenmittauslaite Rockwell FENIX, Tyyppi: 300RS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Tuoteluokka	49G

**Kuvaus****Malli:**

Rockwell-kovuudenmittauslaite, erittäin tarkka. Jäykkä konekehys myös vaativiin korjaamo-olosuhteisiin. Suuri 6,5 tuuman teollisuustason värillinen kosketusnäyttö. Helposti ymmärrettävä käyttöliittymä, jossa on sisäiset ja ulkoiset tiedontallennusmahdollisuudet. Testauskuorman nosto suljetussa säätöpiirissä (**kuormakammio; Closed Loop -järjestelmä**).

**Standardi:**

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 ja ISO 2039/1.

**Toimituksen sisältö:**

HRC-testipala rasterilla. Käyttövalmis perusvarustus: Rockwell-kartio 120°, tasainen kiinnityspöytä Ø = 80 mm, Rockwell-pallonpidin 1/16 tuumaa. Mukana lähetyspakkaus.

**Huomautus:**

Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä asiantuntijaamme tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Muita lisävarusteita, kuten prisma-alustoja, on saatavilla pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Esikuorman koestusvoima	3; 10 kg
Pituus	580 mm

Liitântä	USB-2
Pääkuorman koestusvoima	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Näyttö	6,5 tuuman kosketusnäyttö
Rockwell-asteikot	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurin näytteen korkeus	240 mm
Käyttö	puoliautomaattinen
Virtalähde	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Korkeus	770 mm
Paino	115 kg
Suurin näytteen leveys	250 mm
Leveys	270 mm
Koestusmenettely	Rockwell / Super-Rockwell
Lukema	1 HR
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Kovuusmittari