



## ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16Xmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290041 16X
GTIN	4030741881190
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Perinteiseen käyttöön.

**yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.**

#### Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

### Tekninen kuvaus

Varren leveys	16 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	20 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Työstöalue	10 - 110 mm
Varren korkeus	16 mm
Sokkatappi	299911 3
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 2×BL
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR

pyällyspöfiilille	RBR 1xBL
pyällyspöfiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökälu

## Tarvikkeet

ECO-pyällystyökälu sarja Tyypäi 16	290050 16
------------------------------------	-----------