

Garant UNILINE

UNI Panel, Tyyppi: S**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955440 S
GTIN	4062406583286
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräspeltinen tukipylväs, kaksiseinämainen, kummallakin puolella reikälevy □ 9×9 mm, 37 mm:n reikävälit reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Merkintätaulut löytyvät numeroilla 955442 - 955444. Sopivat piktogrammit (eri käyttötarkoituksia) merkintätauluille löytyvät nrolla 955474.

Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Korkeus: 1375 mm

Syvyys: 380 mm

Leveys: 300 mm

Kantavuus: 30 kg

Paino: 17 kg

Tekninen kuvaus

Sarja

Panel

Syvyys	380 mm
Leveys	300 mm
Korkeus	1375 mm
Kantavuus	30 kg
Paino	17 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Reikäseinän asennusalusta