



Työntömitta, Mittausalue: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415196 1000
GTIN	4062406584276
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius ja näyttö mattakromattu heijastamattomaksi. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkä mittauspunkki isokokoisten työkappaleiden ja työkappaleen Ø mittaamiseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittaussleukojen päät sisämittauksiin.

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Lukema	0,05 mm
Leukapituus	200 mm
Paino	2,5 kg
Lukema valittavissa virheraja	mm/tuumaa
Mittausalue	0 - 1000 mm
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Noniuksen jako mm/tuumaa	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000