



Työntömitta, Mittausalue: 1500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415196 1500
GTIN	4062406584283
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius ja näyttö mattakromattu heijastamattomaksi. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkä mittauskappale isokokoisten työkappaleiden ja työkappaleen Ø mittaamiseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittaussuikaleiden päät sisämittauksiin. Hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	200 mm
Mittausalue	0 - 1500 mm
Lukema	0,05 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Jaotus	1/20 mm
Standardi	Tehdasnormi
virheraja	0,36 mm
Sisämittauskärjen Ø	30 mm
Kalibrointi	A1
Paino	5,3 kg
Noniuksen jako mm/tuumaa	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta
Palvelut	
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 2000 mm	021000 2000