



Työntömitta, Mittausalue: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415196 2000
GTIN	4062406584290
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius ja näyttö mattakromattu heijastamattomaksi. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkä mittauskappale isokokoisten työkappaleiden ja työkappaleen Ø mittaamiseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittaussuikaleiden päät sisämittauksiin. Hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Jaotus	1/20 mm
Mittausalue	0 - 2000 mm
Leukapituus	200 mm
Lukema	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Paino	9,3 kg
virheraja	0,44 mm
Sisämittauskärjen Ø	30 mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu

Tuotetyyppi

Konepajatyöntömitta

PalvelutKalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 2000 mm

021000 2000