



Työntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415196 300
GTIN	4062406584245
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius ja näyttö mattakromattu heijastamattomaksi. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkä mittausnokka isokokoisten työkappaleiden ja työkappaleen Ø mittaamiseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
Paino	0,44 kg
Kalibrointi	A1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Jaotus	1/20 mm
Lukema	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Leukapituus	90 mm
virheraja	0,05 mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300