



Työntömitta, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415196 500
GTIN	4062406584252
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius ja näyttö mattakromattu heijastamattomaksi. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkä mittausnokka isokokoisten työkappaleiden ja työkappaleen Ø mittaamiseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,07 mm
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Jaotus	1/20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema	0,05 mm
Paino	1,1 kg
Leukapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 500 mm
Noniuksen jako mm/tuumaa	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500