

Garant UNI LINE

**Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955459 1
GTIN	4062406584702
Tuoteluokka	9GC

**Kuvaus****Malli:**

Pyörät, Ø 125 mm. Ihanteellinen myös epätasaiselle pinnalle. Kietoutumissuoja estää pyörien jumittumisen. Optimaalinen liikkuvuus laadukkaiden kuulalaakerien ansiosta. Kulutuspinna jälkiä jättämätöntä polyuretaania, minimaalinen vierintävastus ja hiljainen ääni. Kantavuus pyörää kohti 200 kg. Maksimaalinen kantavuus neljää pyörää käytettäessä: 600 kg.

**Toimituksen sisältö:**

2 kääntyvää ja 2 kääntyvää ja pysäyttävää pyörää, joissa suuntalukitus ja pyörälukitus. Sisältää kiinnitysmateriaalin.

**Pintakäsittely:**

Sinkitty, ei määritettävissä.

Korkeus: 150 mm

Korkeus: 150 mm

Pyörän Ø: 125 mm

Kantavuus / kappale: 200 kg

**Tekninen kuvaus**

Kantavuus / kappale	200 kg
Korkeus	150 mm
Korkeus	150 mm
Pyörän Ø	125 mm

Tuotetyyppi

Pyörä