


Garant UNILINE

## UNI Tower kiinteä U-muoto, Tyyppi: L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	955460 L
GTIN	4062406584672
Tuoteluokka	9GC

### Kuvaus

#### Malli:

Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella  $\square$  9×9 mm 37 mm: Mukautuva ja yleiskäyttöinen moniin sovelluksiin ja varusteluihin, esim. 5S-toteutukseen, ensiapumateriaalien, puhdistusmateriaalin, työkalujen, tietojen jne. luovutus.

Kaikilla sisä- ja ulkopuolilla reikäseinät  $\square$  9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnaisten eriväristen huomio-osien ansiosta nopeasti havaittavissa tuotantoalueella. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. U-muoto: 2 sivuseinää ja takaseinä. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa. Toweria kohti saa asentaa enintään yhden laatikoston.

#### Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

#### Huomautus:

Tarvikkeet, kuten lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

### Tekninen kuvaus

Paino	92 kg
-------	-------

Korkeus	1920 mm
Kantavuus	150 kg
Sarja	Tower
Leveys	750 mm
Hyötisyvyys	510 mm
Hyötyleveys	690 mm
Syvyys	750 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9x9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyppi	Reikälevytorni