


Garant UNILINE

UNI Wall siirrettävät, Tyyppi: M**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955451 M
GTIN	4062406584719
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Merkintäosa löytyy numerolla 955453. Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintäosaan löytyvät numerolla 955474.

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
Korkeus	2067 mm
Sarja	Wall
Pyörän Ø	125 mm

Hyötyleveys	600 mm
Syvyys	750 mm
Kantavuus	75 kg
Paino	69 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Reikäseinän asennusalusta

Tarvikkeet

Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen Tyyppi 1	955459 1
UNI Wallkiinteä Tyyppi M	955450 M