



## TKM-purseenpoistojuersimet 90°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	208111 6
GTIN	4045197199713
Tuoteluokka	12X

### Kuvaus

#### Malli:

Toleranssi: **Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.**

#### Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen **särmien viistämiseen** ja **purseenpoistoon** sekä **muotojen työstämiseen.**

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Mitta S	4,2 mm
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Hammasluku Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Viistejuersintä	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N

Toleranssi, nimellis-Ø	h6
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		