

HOLEX**Varsijyrsin HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191590 18
GTIN	4045197103796
Tuoteluokka	12W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. **Epäkeskinen takapinnan hionta.**
Edullinen vaihtoehto.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	18 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,034 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L _c	32 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30-40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		