

Garant GRIDLINE

**Pystykaappi, leveys 20G, 2 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä 6G,
Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	943104 2000
GTIN	4062406586034
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Pystykaapit kokoa 20×28G on varustettu **itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä**, ja niissä on **turvalukitus**, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on □ 9×9 mm:n rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne **on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua**. Lukittavissa lukolla. Kaikki ulosvedettävät hyllyköt sulkeutuvat samalla kertaa.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävien hyllyköiden varusteluvaihtoehdot:

Hyllytaso nro 943160, reikäseinä nro 943166, viisto hyllytaso nro 943162 ja nro 943163, Multifix-kisko 943170.

Pintakäsittely:

Runko ja ulosvetokehys vaaleanharmaat RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden etulevy antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Ulosvedettävän hyllykön runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Paino	112 kg
Ulosvetoseinän hyötyleveys	150 mm
Ulosvetoseinien määrä	2
Leveys G	20
Leveys	500 mm
ComfortClose	ei
Syvyys G	28
Korkeus	2000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ulosvetoseinän malli	vapaasti kantava
Ulosvetoseinän kantavuus	175 kg
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	600 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	1691 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	37 mm
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Pystykaappi